





### Anwendungsbereiche



### Verwendungssituation



3

### Material

- PVC** Polyvinylchlorid
- SIB** Weißes Silikon in Shore-Härte 35 (FDA)
- SIT5** Transparentes Silikon

### Beschreibung

Für sensible Greifvorgänge (Tütenöffnung, Greifen von Konservendosen, Greifen flexibler Trinkflaschen aus Kunststoff oder Aluminium usw.) sind hochbiegsame Lippen erforderlich.


- Hoher Arbeitstakt
- Verträglichkeit mit Nahrungsmitteln
- Hohe Anpassungsfähigkeit der Lippe an die gesamte sensible Oberfläche, die zu handhaben ist.

	H (mm)	B (mm)	f <sup>(1)</sup> (mm)			PVC	SIB	SIT5	
	(mm)	(mm)	(mm)	(cm <sup>3</sup> )	(N) <sup>(2)</sup>				(g)
<b>MVS 30 1.5 SIB</b>	35	19.5	15.5	7	6.5		■		5.7
<b>MVS 30 1.5 SIT5</b>	35	19.5	15.5	7	-			■	5.7
<b>MVS 30 2.5 SIB</b>	46	19.5	20	11.2	9		■		6.5
<b>MVS 30 3.5 B</b>	46	8	-	-	-	■			-


(1) f = Hub des Sauggreifers.

(2) Tatsächliche Kraft des Sauggreifers bei 90-prozentigem Vakuum unter Berücksichtigung eines Sicherheitsfaktors von 2.


#### MVS 30 1.5



#### MVS 30 2.5



#### MVS 30 3.5




### Nippel

- Nippel für MVS 30 1.5 SIB und MVS 30 2.5 SIB
- Außengewinde und Innengewinde G 1/4 BSP. Bei Bestellung den Zusatz IM14 oder IF14 am Ende der Artikel-Nr. des Sauggreifers hinzufügen.

- G1/4-Außengewinde
- G1/4-Innengewinde

IM51SP143  
IF50SP143



### Zubehör

Für einen optimalen Einsatz Ihrer Sauggreifer bietet Coval ein vollständiges Angebot an Zubehör (Tastventile, Federstößel, Verlängerungen, Vakuumverteiler usw.), siehe Kapitel 5 und 13.

### Bei Bestellungen bitte angeben: Modell + Material + Nippel

1.: Modell	2.: Material	3.: Nippel
MVS... siehe Tabelle	PVC	IM51SP143
	SIB	IF50SP143
	SIT5	

Beispiel: **MVS 30 1.5 SIT5 IM14** (Sauggreifer MVS 30 1.5 aus transparentem Silikon mit G1/4-Außengewinde-Nippel)

Achtung: für MVS 30 3.5 ist kein Nippel verfügbar